

ADERENDHÜLSE N. ISOL. 35 MM² X 12 MM

Artikelnummer: 187460

Unisolierte Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz

Länge (mm)	12 mm
Breite (mm)	11 mm
Höhe (mm)	12 mm
Gewicht (kg)	0,00061 kg



Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	35 mm²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	Zinn
Isoliert	Nein
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	12 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Hülsenlänge	12 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113912

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de