

ADERENDHÜLSE N. ISOL. 185 MM² X 40 MM

Artikelnummer: 187479

Unisolierte Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz

Länge (mm)	40 mm
Breite (mm)	23,5 mm
Höhe (mm)	40 mm
Gewicht (kg)	0,01501 kg



Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	185 mm²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	Zinn
Isoliert	Nein
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	40 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Hülsenlänge	40 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103114223

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de