

**ISOL. ADERENDHÜLSE 1,5MM²X10MM, SCHWARZ****Artikelnummer: 187119**

Isolierte Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der Kupferleiter. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 16 mm      |
| Breite (mm)  | 3,8 mm     |
| Höhe (mm)    | 16 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00013 kg |

| Merkmal                        | Wert              |
|--------------------------------|-------------------|
| Nennquerschnitt                | 1,5 mm²           |
| Oberflächenschutz              | verzinkt          |
| Werkstoff                      | Kupfer            |
| Farbe                          | schwarz           |
| Isoliert                       | Ja                |
| Halogenfrei                    | Ja                |
| Bandware                       | Nein              |
| Gesamtlänge                    | 16 mm             |
| Bauform                        | Standard          |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein              |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP) |
| Hülsenlänge                    | 10 mm             |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein              |

GTIN: 4021103112557

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de