

ISOL. ADERENDHÜLSE 0,34MM²X6MM, TÜRKIS**Artikelnummer: 187204**

Isolierte Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der Kupferleiter. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228



Länge (mm)	10 mm
Breite (mm)	2,3 mm
Höhe (mm)	10 mm
Gewicht (kg)	0,00004 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	0.34 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	türkis
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	10 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	6 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103112830

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de