

ISOL. ADERENDHÜLSE 6MM² X 12 MM, GELB**Artikelnummer: 187305**

Isolierte Aderendhülsen für kurzschlussfeste Leitungen bis 3 kV mit stärkerem Isolationsmantel, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen ist deutlich größer gestaltet, sodass auch breitere Leitungsisolierungen unter dem Kragen Platz finden. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228



Länge (mm)	23 mm
Breite (mm)	10,4 mm
Höhe (mm)	23 mm
Gewicht (kg)	0,00056 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	6 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	gelb
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	15 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Ja
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	8 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113288

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de