

Fensterreinigungs-Roboter LX-047



Automatisches Sprüh-
system mit 4 Düsen



Hohe Reinigungs-
geschwindigkeit 2,5 min/m²



Auch für rahmenlose
Fenster geeignet



4 Reinigungs-
programme



Zuverlässiges Absturz-
sicherungssystem



- Automatisches Sprühsystem mit 4 Düsen
- 4 Reinigungsprogramme Schnell-, Intensiv-, Ecken-, Punktuelle-Reinigung
- Hohe Reinigungsgeschwindigkeit 2,5 min / m²
- Auch für rahmenlose Fenster geeignet, 4 Stufen Anti-Drop-Erkennung
- Zuverlässiges Absturzsicherungssystem mit Pufferbatterie
- Fernbedienung inklusive Batterien
- Bürstenloser Motor
- Großer Wassertank
- Extra langes Stromkabel

Technische Spezifikationen:

- Saugleistung -4500pa
- Leistung 72W
- Interner Wassertank 100ml
- 4 Sprühdüsen
- Reinigungsgeschwindigkeit 2,5 min / m²
- Geräuschpegel unter 65dB
- Pufferbatterie 500mAh Li-Ion
- Ladezeit ~ 1h
- Betriebsdauer ~30min.
- Stromkabel ~ 5,7m
- Sicherheitsseil 4m
- Sicherheitskarabiner
- Fernbedienung 2,4G, inklusive 2x AAA Batterie
- AC-Adapter: Eingang: 100-240~50/60HZ 1.5A; Ausgang: 24V/3A
- Abmessungen: 21,5 x 21,5 x 10,5cm
- Gewicht: 1,3kg

Verpackungsinhalt:

Fensterreinigungsroboter, AC-Netzkabel, Verlängerungskabel, Sicherheitsseil, Fernbedienung (inkl. Batterie), Reinigungstuch (2 Stück), Wasserspritzflasche, Schnellanleitung, Bedienungsanleitung



Artikelnummer: 5220

