

Artikelnummer: **27700039**

LED-Outdoor Wegeleuchten Plaza Sensor 1

Artikelnummer:	27700039
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	260 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	6 V
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	108x127x215 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663306
Charge:	PO5751901863

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700039	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	108 mm
Barcode Verpackungseinheit	4018412663306	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,97	Farbtemperatur	4000 K	Breite	127 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Höhe	215 mm
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W	Lichtausbeute Nominalwert	260 lm/W	Gewicht	320,00 g
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	650 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Produktdaten	
Barcode1	4018412663306	Spannung Nominalwert	6 V	Lichtstrom Nominalwert	260 lm	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Inhalt (Produkte)	1	Batteriedetails		Leuchtendaten		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Enthaltene Anzahl	4	Enthält verbaute LED	ja	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=130 B=115 H=185 mm	Sensordaten		IP-Schutzart	54	CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	50,00 g	Erfassungswinkel	110 °	Schutzklasse	III	Garantieprodukt	nein
Gebindeverpackung		Aktivitätsdauer	20 sek				
Type	Innerbox	Entfernung	6m				
Barcode1	4018412663313						
Stück	2						
Abmessungen	L=235 B=140 H=190 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412663320						
Stück	12						
Abmessungen	L=435 B=255 H=430 mm						
Gewicht	550,00 g						