

Artikelnummer: **27700040**

LED-Outdoor Wegeleuchten Plaza Sensor 2

Artikelnummer:	27700040
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	480 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	6 V
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	105x112x332 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663337
Charge:	P05751901863

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700040	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	105 mm
Barcode	4018412663337	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,98	Farbtemperatur	4000 K	Breite	112 mm
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Höhe	332 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Lichtausbeute Nominalwert	480 lm/W	Gewicht	390,00 g
Produktverpackung		Batteriedetails		Leuchtendaten		Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	1700 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Barcode1	4018412663337	Spannung Nominalwert	6 V	Lichtstrom Nominalwert	480 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	1	Sensordaten		Enthält verbaute LED	ja	Marke	Müller-Licht
Stück	1	Enthaltene Anzahl	4	IP-Schutzart	54	CE Kennzeichnung	ja
Abmessungen	L=130 B=115 H=185 mm	Erfassungswinkel	110 °	Schutzklasse	III	Garantieprodukt	nein
Gewicht	110,00 g	Aktivitätsdauer	20 sek				
Gebindeverpackung		Entfernung	6m				
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412663344						
Stück	2						
Abmessungen	L=235 B=140 H=195 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412663351						
Stück	12						
Abmessungen	L=435 B=255 H=430 mm						
Gewicht	500,00 g						