

Artikelnummer: **21600068**

LED-Baustrahler Solata Sensor

Artikelnummer:	21600068
Lichtfarbe:	coolwhite 4000 K
Lichtstrom:	800 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V
Leistungsaufnahme:	12 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	130x122 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696007
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600068	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbtemperatur	4000 K	Länge/Tiefe	130 mm
Barcode	4018412696007	Leistungsaufnahme Nominalwert	12 W	Lichtfarbe	coolwhite	Höhe	122 mm
Verpackungseinheit		Nom. Stromstärke	220 mA	Lichtstrom Nominalwert	800 lm	Gewicht	374,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	3,7 V	Leuchtendaten		Produktdaten	
Produktverpackung		Batteriedetails		Enthält verbaute LED	nein	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Enthaltene Anzahl	1	IP-Schutzart	44	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Barcode1	4018412696007	Sensordaten		Schutzklasse	III	Marke	Müller-Licht
Stück	1	Batterie	Akku Li-ion Hongli 18650				
Abmessungen	L=195 B=105 mm	Typ	Infrarot-Sensor				
Gewicht	74,00 g						
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412696014						
Stück	2						
Abmessungen	B=105 H=220 mm						
Gewicht	114,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696021						
Stück	10						
Abmessungen	L=570 B=215 H=340 mm						
Gewicht	490,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						