

Artikelnummer: **21600060**

## LED-Baustrahler Miami 20 W

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer:               | 21600060                   |
| Lichtfarbe:                  | <b>neutralwhite 4000 K</b> |
| Lichtstrom:                  |                            |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    | <b>120 °</b>               |
| Spannung/Stromart:           | <b>230 V AC 50 Hz</b>      |
| Leistungsaufnahme:           | <b>20 W</b>                |
| Energieverbrauch:            |                            |
| Energieeffizienzklasse:      |                            |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                |
| Lebensdauer:                 |                            |
| Abmessungen:                 | <b>152.5x57.3x161.8 mm</b> |
| Sockel:                      |                            |
| Barcode:                     | <b>4018412695468</b>       |
| Charge:                      | <b>PO5752400205</b>        |

## DATENBLATT

| Artikel                    |                      | Elektrische Daten                             |                        | Lichttechnische Daten             |              | Produktmaße + Gewicht   |                                                 |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelvariante            | 21600060             | Dimmbar mit externem Dimmer                   | nein                   | Farbkonsistenz initial            | < 6          | Länge/Tiefe             | 152.5 mm                                        |
| Barcode                    | 4018412695468        | Elektrischer Leistungsfaktor                  | > 1,00                 | Farbwertanteil X                  | 0,380        | Breite                  | 57.3 mm                                         |
| Verpackungseinheit         |                      | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: C | Farbwertanteil Y                  | 0,380        | Höhe                    | 161.8 mm                                        |
| EPREL-Referenznummer       | 2082899              | Leistungsaufnahme Nominalwert                 | 20 W                   | Farbtemperatur                    | 4000 K       | Gewicht                 | 380,00 g                                        |
| Hersteller                 | Müller-Licht         | Nom. Stromstärke                              | 90 mA                  | Farbwiedergabeeigenschaft Ra      | ≥80          | <b>Produktdaten</b>     |                                                 |
| <b>Produktverpackung</b>   |                      | Spannung Nominalwert                          | 230 V                  | Abstrahl-/Halbwertswinkel         | 120 °        | Beleuchtungstechnologie | LED                                             |
| Type                       | Colorbox             | Stromart                                      | AC                     | Lichtfarbe                        | neutralwhite | Modell (Technisch)      | LED-Außenstrahler                               |
| Barcode1                   | 4018412695468        | Frequenz Nominalwert                          | 50 Hz                  | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 3200 lm      | Inverkehrbringer        | Müller-Licht                                    |
| Stück                      | 1                    | Verschiebungsfaktor (cos φ)                   | 0,70                   | Stroboskopeffekt                  | 0,9          | Marke                   | Müller-Licht                                    |
| Abmessungen                | L=157 B=123 H=71 mm  |                                               |                        | <b>Leuchtdaten</b>                |              | Lieferumfang            | Waterproof fast connector / 2x Screws 2X Dowels |
| Gewicht                    | 424 g                |                                               |                        | Enthält verbaute LED              | ja           |                         |                                                 |
| <b>Gebindeverpackung.</b>  |                      |                                               |                        | IP-Schutzart                      | 65           |                         |                                                 |
| Stück                      | 1                    |                                               |                        | Memoryfunktion                    | nein         |                         |                                                 |
| <b>Gebindeverpackung</b>   |                      |                                               |                        | Schutzklasse                      | I            |                         |                                                 |
| Type                       | Innerbox             |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| Barcode1                   | 4018412695475        |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| Stück                      | 2                    |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| Abmessungen                | L=176 B=166 H=140 mm |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| Gewicht                    | 910 g                |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| <b>Transportverpackung</b> |                      |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| Type                       | Transportkarton      |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| Barcode1                   | 4018412695482        |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| Stück                      | 20                   |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| Abmessungen                | L=829 B=205 H=306 mm |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| Gewicht                    | 9735 g               |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| <b>Umwelteigenschaften</b> |                      |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |
| Amalgamtechnik             | nein                 |                                               |                        |                                   |              |                         |                                                 |