

Artikelnummer: **21600062**

LED-Baustrahler Miami 50 W

Artikelnummer:	21600062
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	218.5x57.3x209.7 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695529
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600062	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	218.5 mm
Barcode	4018412695529	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil X	0,380	Breite	57.3 mm
EPREL-Referenznummer	2082930	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: C	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	209.7 mm
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	220 mA	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	611,00 g
Produktverpackung				Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	230 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412695529	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	8000 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=233 B=166 H=66 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0.90	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	671 g			Leuchtendaten		Lieferumfang	30cm cable with Waterproof fast connector / 2x Screws 2x Dowels
Gebindeverpackung.				Enthält verbaute LED	ja		
Stück	1			IP-Schutzart	65		
Gebindeverpackung				Memoryfunktion	nein		
Type	Innerbox			Schutzklasse	I		
Barcode1	4018412695543						
Stück	2						
Abmessungen	L=240 B=152 H=186 mm						
Gewicht	1424 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695536						
Stück	20						
Abmessungen	L=775 B=276 H=396 mm						
Gewicht	15085 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						