

Artikelnummer: **21600064**

LED-Baustrahler Miami Sensor 30 W

Artikelnummer:	21600064
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	192.5x88.6x185.3 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695581
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600064	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	192.5 mm
Barcode	4018412695581	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil X	0,380	Breite	88.6 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: C	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	185.3 mm
EPREL-Referenznummer	2083000	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	524,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	130 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Produktverpackung		Spannung Nominalwert	230 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Barcode1	4018412695581	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	4800 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=192 B=196 H=75 mm	Sensordaten		Leuchtdaten		Lieferumfang	30cm Kabel mit schnellerem Stecker (Waterproof fast connector) / 2x Schrauben 2x Dübeln
Gewicht	592 g	Type	Infrarot-Sensor	Enthält verbaute LED	ja		
Gebindeverpackung.		Reichweite Max.	1000 cm	IP-Schutzart	44		
Stück	1	Reichweite Min.	300 cm	Memoryfunktion	nein		
Gebindeverpackung		Aktivitätsdauer	7sec - 7min	Schutzklasse	I		
Type	Innerbox	Dämmerungseinstellungen	2000 lx				
Barcode1	4018412695598						
Stück	2						
Abmessungen	L=205 B=172 H=216 mm						
Gewicht	1273 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695604						
Stück	20						
Abmessungen	L=874 B=232 H=457 mm						
Gewicht	13660 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						