

Artikelnummer: **21600066**

LED-Baustrahler Chicago 100 W

Artikelnummer:	21600066
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	253.5x40x242.5 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695642
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600066	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	253.5 mm
Barcode	4018412695642	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil X	0,380	Breite	40 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: C	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	242.5 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	100 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1080,00 g
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	450 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70	Produktdaten	
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	230 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412695642	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	16000 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=248 B=258 H=47 mm			Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	1174 g			Leuchtdaten		Lieferumfang	30cm cable with Waterproof faster connector
Gebindeverpackung.				Enthält verbaute LED	ja		
Stück	1			IP-Schutzart	65		
Gebindeverpackung				Memoryfunktion	nein		
Type	Innerbox			Schutzklasse	I		
Barcode1	4018412695659						
Stück	2						
Abmessungen	L=271 B=119 H=265 mm						
Gewicht	2470 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695666						
Stück	8						
Abmessungen	L=570 B=255 H=292 mm						
Gewicht	5490 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						