

Artikelnummer: **21600069**

LED-Outdoor-Leuchten Orlando 10 W

Artikelnummer:	21600069
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	103x60x74 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695703
Charge:	PO5752400260

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600069	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	103 mm
Barcode	4018412695703	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil X	0,380	Breite	60 mm
EPREL-Referenznummer	2083595	Lebensdauerfaktor LED/OLED	20000,0	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	74 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	145,00 g
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,50 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	45 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Barcode1	4018412695703	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1100 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Stromart	-	Leuchtdaten			
Abmessungen	L=110 B=66 H=84 mm	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Enthält verbaute LED	ja	Marke	Müller-Licht
Gewicht	179 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70	IP-Schutzart	65	CE Kennzeichnung	ja
Gebindeverpackung				Memoryfunktion	nein	Garantieprodukt	nein
Type	Innerbox			Schutzklasse	I		
Barcode1	4018412695710						
Stück	4						
Abmessungen	L=227 B=76 H=177 mm						
Gewicht	793 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695727						
Stück	20						
Abmessungen	L=395 B=255 H=193 mm						
Gewicht	4365 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						