

Artikelnummer: **21600071**

LED-Outdoor-Leuchten Orlando 20 W

Artikelnummer:	21600071
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertsinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	122x95x61 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695765
Charge:	PO5752400260

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600071	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	122 mm
Barcode	4018412695765	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,388	Breite	95 mm
EPREL-Referenznummer	2084510	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,386	Höhe	61 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	200,00 g
Produktverpackung				Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	90 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Barcode1	4018412695765	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2200 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Stromart	-	Leuchtdaten		Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=129 B=66 H=106 mm	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Enthält verbaute LED	ja	CE Kennzeichnung	ja
Gewicht	241 g			IP-Schutzart	65	Garantieprodukt	nein
Gebindeverpackung				Schutzklasse	I		
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412695772						
Stück	4						
Abmessungen	L=265 B=76 H=221 mm						
Gewicht	1059 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695789						
Stück	20						
Abmessungen	L=393 B=293 H=240 mm						
Gewicht	5795 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						