

Artikelnummer: **21600073**

LED-Outdoor-Leuchten Orlando 30 W

Artikelnummer:	21600073
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	147x62x111 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695826
Charge:	PO5752400260

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600073	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	147 mm
Barcode	4018412695826	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,387	Breite	62 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,385	Höhe	111 mm
EPREL-Referenznummer	2084587	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	270,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	130 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Produktverpackung		Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Type	Colorbox	Stromart	-	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3300 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Barcode1	4018412695826	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Leuchtdaten		Marke	Müller-Licht
Stück	1			Enthält verbaute LED	ja	CE Kennzeichnung	ja
Abmessungen	L=154 B=66 H=120 mm			IP-Schutzart	65	Garantieprodukt	nein
Gewicht	323 g			Schutzklasse	I		
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412695833						
Stück	4						
Abmessungen	L=315 B=76 H=260 mm						
Gewicht	1414 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695840						
Stück	20						
Abmessungen	L=393 B=337 H=285 mm						
Gewicht	7670 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						