

Artikelnummer: **21600074**

LED-Outdoor-Leuchten Orlando Sensor 30 W

Artikelnummer:	21600074
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	147x75x198 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695857
Charge:	PO5752400260

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600074	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	147 mm
Barcode	4018412695857	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,386	Breite	75 mm
EPREL-Referenznummer	2084607	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,382	Höhe	198 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	346,00 g
Produktverpackung				Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	140 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Barcode1	4018412695857	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3300 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Stromart	-	Leuchtdaten			
Abmessungen	L=154 B=79 H=208 mm	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Enthält verbaute LED	ja	Marke	Müller-Licht
Gewicht	422 g	Sensordaten		IP-Schutzart	44	CE Kennzeichnung	ja
Gebindeverpackung		Reichweite Max.	1000 cm	Schutzklasse	I	Garantieprodukt	nein
Type	Innerbox	Reichweite Min.	400 cm				
Barcode1	4018412695864	Aktivitätsdauer	3s - 8m				
Stück	4	Dämmerungseinstellungen	2000 lx				
Abmessungen	L=316 B=92 H=425 mm						
Gewicht	1898 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695871						
Stück	20						
Abmessungen	L=497 B=334 H=448 mm						
Gewicht	10290 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						