

Artikelnummer: **21600056**

## LED-Baustrahler Boston 2x 20 W

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer:               | 21600056                   |
| Lichtfarbe:                  | <b>neutralwhite 4000 K</b> |
| Lichtstrom:                  |                            |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    | <b>110 °</b>               |
| Spannung/Stromart:           | <b>230 V AC 50 Hz</b>      |
| Leistungsaufnahme:           | <b>20 W</b>                |
| Energieverbrauch:            |                            |
| Energieeffizienzklasse:      |                            |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                |
| Lebensdauer:                 |                            |
| Abmessungen:                 | <b>126.5x28x114 mm</b>     |
| Sockel:                      |                            |
| Barcode:                     | <b>4018412695345</b>       |
| Charge:                      | <b>PO5752400205</b>        |

### DATENBLATT

| Artikel              |                      | Elektrische Daten                             |                        | Lichttechnische Daten             |              | Produktmaße + Gewicht   |                                 |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| Artikelvariante      | 21600056             | Dimmbar mit externem Dimmer                   | nein                   | Farbkonsistenz initial            | < 6          | Länge/Tiefe             | 126.5 mm                        |
| Barcode              | 4018412695345        | Elektrischer Leistungsfaktor                  | > 1,00                 | Farbwertanteil X                  | 0,380        | Breite                  | 28 mm                           |
| Verpackungseinheit   |                      | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: F | Farbwertanteil Y                  | 0,380        | Höhe                    | 114 mm                          |
| EPREL-Referenznummer | 2163298              | Leistungsaufnahme Nominalwert                 | 20 W                   | Farbtemperatur                    | 4000 K       | Gewicht                 | 2850,00 g                       |
| Hersteller           | Müller-Licht         | Nom. Stromstärke                              | 90 mA                  | Farbwiedergabeeigenschaft Ra      | ≥70          | Produktdaten            |                                 |
| Produktverpackung    |                      | Spannung Nominalwert                          | 230 V                  | Abstrahl-/Halbwertswinkel         | 110 °        | Beleuchtungstechnologie | LED                             |
| Type                 | Colorbox             | Stromart                                      | AC                     | Lichtfarbe                        | neutralwhite | Modell (Technisch)      | LED-Außenstrahler               |
| Barcode1             | 4018412695345        | Frequenz Nominalwert                          | 50 Hz                  | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle | 2190 lm      | Inverkehrbringer        | Müller-Licht                    |
| Stück                | 1                    | Verschiebungsfaktor (cos φ)                   | 0,70                   | Stroboskopeffekt                  | 0,9          | Marke                   | Müller-Licht                    |
| Abmessungen          | L=810 B=192 H=193 mm |                                               |                        | Leuchtendaten                     |              | Lieferumfang            | 2,5m cable with EU-Plug, Tripod |
| Gewicht              | 3371 g               |                                               |                        | Enthält verbaute LED              | ja           |                         |                                 |
| Gebindeverpackung.   |                      |                                               |                        | IP-Schutzart                      | 65           |                         |                                 |
| Stück                | 2                    |                                               |                        | Memoryfunktion                    | nein         |                         |                                 |
| Gebindeverpackung    |                      |                                               |                        | Schutzklasse                      | I            |                         |                                 |
| Type                 | Innerbox             |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Barcode1             | 4018412695352        |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Stück                | 2                    |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Abmessungen          | L=831 B=405 H=212 mm |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Gewicht              | 7192 g               |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Transportverpackung  |                      |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Type                 | Transportkarton      |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Barcode1             | 4018412695369        |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Stück                | 4                    |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Abmessungen          | L=850 B=431 H=445 mm |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Gewicht              | 15684 g              |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Umwelteigenschaften  |                      |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |
| Amalgamtechnik       | nein                 |                                               |                        |                                   |              |                         |                                 |