

Artikelnummer: **21600057**

LED-Baustrahler Boston 30 W

Artikelnummer:	21600057
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	164x29x139 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695376
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600057	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	164 mm
Barcode	4018412695376	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil X	0,380	Breite	29 mm
EPREL-Referenznummer	2163362	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	139 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	2305,00 g
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	135 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70	Produktdaten	
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert	230 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412695376	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3380 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=192 B=193 H=810 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	2813 g			Leuchtendaten		Lieferumfang	2,5m cable with EU-Plug + Tripod
Gebindeverpackung.				Enthält verbaute LED	ja		
Stück	1			IP-Schutzart	65		
Gebindeverpackung				Memoryfunktion	nein		
Type	Innerbox			Schutzklasse	I		
Barcode1	4018412695383						
Stück	2						
Abmessungen	L=825 B=410 H=212 mm						
Gewicht	6086 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695390						
Stück	4						
Abmessungen	L=850 B=435 H=445 mm						
Gewicht	13507 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						