

Artikelnummer: **21600058**

LED-Baustrahler Boston 2x 30 W

Artikelnummer:	21600058
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	164x29x139 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695406
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600058	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	164 mm
Barcode	4018412695406	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil X	0,380	Breite	29 mm
EPREL-Referenznummer	2163423	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	139 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	30 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	2950,00 g
Produktverpackung				Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	135 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412695406	Spannung Nominalwert	230 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Stück	1	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3380 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=809 B=191 H=192 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	3485 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Leuchtendaten		Lieferumfang	2,5m cable with EU-Plug + Tripod
Gebindeverpackung.				Enthält verbaute LED	ja		
Stück	1			IP-Schutzart	65		
Gebindeverpackung				Memoryfunktion	nein		
Type	Innerbox			Schutzklasse	I		
Barcode1	4018412695413						
Stück	2						
Abmessungen	L=822 B=402 H=211 mm						
Gewicht	7420 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695420						
Stück	4						
Abmessungen	L=854 B=432 H=445 mm						
Gewicht	16190 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						