

Artikelnummer: **21600059**

LED-Baustrahler Boston 50 W

Artikelnummer:	21600059
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	5750 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	216x33x189 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695437
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600059	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	216 mm
Barcode	4018412695437	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil X	0,380	Breite	33 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme Nominalwert	50 W	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	189 mm
EPREL-Referenznummer	2163483	Nom. Stromstärke	210 mA	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	2575,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	230 V	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70		
Produktverpackung		Stromart	AC	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Produktdaten	
Type	Colorbox	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtfarbe	neutralwhite	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412695437	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Lichtstrom Nominalwert	5750 lm	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Stück	1			Stroboskopeffekt	0,9	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=810 B=192 H=193 mm			Leuchtendaten		Marke	Müller-Licht
Gewicht	3114 g			Enthält verbaute LED	ja	Lieferumfang	2,5m cable with EU-Plug + Tripod
Gebindeverpackung.				IP-Schutzart	65		
Stück	1			Memoryfunktion	nein		
Gebindeverpackung				Schutzklasse	I		
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412695444						
Stück	2						
Abmessungen	L=825 B=405 H=212 mm						
Gewicht	6693 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695451						
Stück	4						
Abmessungen	L=845 B=433 H=446 mm						
Gewicht	14716 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						