

Artikelnummer: **21600052**

LED-Baustrahler Denver 20 W

Artikelnummer:	21600052
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	213x33x255 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695239
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600052	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	213 mm
Barcode	4018412695239	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,00	Farbwertanteil X	0,380	Breite	33 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	255 mm
EPREL-Referenznummer	2055108	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	743,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	90 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70	Produktdaten	
Produktverpackung		Spannung Nominalwert	230 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Barcode1	4018412695239	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2190 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=275 B=220 H=58 mm			Leuchtendaten		Lieferumfang	1,5m cable with EU-Plug
Gewicht	831 g			Enthält verbaute LED	ja		
Gebindeverpackung				IP-Schutzart	65		
Type	Innerbox			Memoryfunktion	nein		
Barcode1	4018412695246			Schutzklasse	I		
Stück	4						
Abmessungen	L=254 B=243 H=300 mm						
Gewicht	3490 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695253						
Stück	16						
Abmessungen	L=535 B=513 H=321 mm						
Gewicht	14980 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						