

Artikelnummer: **21600054**

LED-Baustrahler Denver 50 W

Artikelnummer:	21600054
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	230 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	262x57x300 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695291
Charge:	PO5752400205

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600054	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	262 mm
Barcode	4018412695291	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil X	0,380	Breite	57 mm
EPREL-Referenznummer	2163119	Leistungsaufnahme Nominalwert	50 W	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	300 mm
Hersteller	Müller-Licht	Nom. Stromstärke	210 mA	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1100,00 g
Produktverpackung		Spannung Nominalwert	230 V	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥70	Produktdaten	
Type	Colorbox	Stromart	AC	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412695291	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Außenstrahler
Stück	1			Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	5750 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=310 B=270 H=61 mm			Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	1213 g			Leuchtendaten		Lieferumfang	1,5m cable with EU-Plug
Gebindeverpackung.				Enthält verbaute LED	ja		
Stück	1			IP-Schutzart	65		
Gebindeverpackung				Memoryfunktion	nein		
Type	Innerbox			Schutzklasse	I		
Stück	4						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695307						
Stück	4						
Abmessungen	L=283 B=278 H=333 mm						
Gewicht	5252 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						