

Artikelnummer: **21600033**

LED-Baustrahler Seattle 10 W

Artikelnummer:	21600033
Lichtfarbe:	coolwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	5 V DC
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	205x53x245 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696328
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600033	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	205 mm
Barcode	4018412696328	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbtemperatur	4000 K	Breite	53 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Lichtfarbe	coolwhite	Höhe	245 mm
EPREL-Referenznummer	2167335	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1000 lm	Gewicht	560,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	5 V	Leuchtendaten		Produktdaten	
Produktverpackung		Stromart	DC	Enthält verbaute LED	ja	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Batteriedetails		IP-Schutzart	44	Fernbedienung enthalten	nein
Barcode1	4018412696328	Batterie	Akku Li-ion	Memoryfunktion	nein	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Stück	1			Schutzklasse	III	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=146 B=283 mm					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gewicht	10,00 g					Marke	Müller-Licht
Gebindeverpackung						CE Kennzeichnung	ja
Type	Innerbox					Lieferumfang	0.5m USB cable / 18650 Li-Battery
Barcode1	4018412696366						
Stück	2						
Abmessungen	L=210 B=140 H=155 mm						
Gewicht	64,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696373						
Stück	10						
Abmessungen	L=690 B=235 H=170 mm						
Gewicht	410,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						