

Artikelnummer: **21600032**

LED-Baustrahler Dallas 20 W

Artikelnummer:	21600032
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V -
Leistungsaufnahme:	20 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	170x45x130 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696311
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600032	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbtemperatur	4000 K	Länge/Tiefe	170 mm
Barcode	4018412696311	Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W	Lichtfarbe	neutralwhite	Breite	45 mm
EPREL-Referenznummer	2136576	Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2000 lm	Höhe	130 mm
Hersteller	Müller-Licht	Stromart	-	Leuchtdaten		Gewicht	526,00 g
Produktverpackung				Enthält verbaute LED	ja	Produktdaten	
Type	Colorbox			IP-Schutzart	44	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412696311			Memoryfunktion	nein	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Stück	1			Schutzklasse	III	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gewicht	131,00 g					Marke	Müller-Licht
Gebindeverpackung						CE Kennzeichnung	ja
Type	Innerbox					Lieferumfang	0,5m USB cable / Li-Battery
Barcode1	4018412696342						
Stück	2						
Abmessungen	L=185 B=105 H=150 mm						
Gewicht	456,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696359						
Stück	10						
Abmessungen	L=535 B=200 H=175 mm						
Gewicht	278,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						