

Artikelnummer: **27700069**

LED-Orientierungslicht Work lamp WL4

Artikelnummer:	27700069
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V -
Leistungsaufnahme:	3 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	70x35 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752400200</i>

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700069	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	70 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	3 W	Farbtemperatur	6500 K	Breite	35 mm
Produktverpackung		Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Lichtfarbe	daylightwhite	Höhe	70 mm
Stück	1	Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	120 lm	Gewicht	88,00 g
Gebindeverpackung		Stromart	-	Leuchtendaten		Produktdaten	
Type	Tray	Batteriedetails		Enthält verbaute LED	ja	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412696410	Enthaltene Anzahl	3	IP-Schutzart	20	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	8	Batterie	AAA	Memoryfunktion	nein	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Abmessungen	L=210 B=190 H=75 mm	Sensordaten		Schutzklasse	III	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	113,00 g	Typ	Infrarot-Sensor			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportverpackung						Marke	Müller-Licht
Type	Transportkarton					CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412696427					Lieferumfang	Battery: 3xAAA (GT battery included)
Stück	40						
Abmessungen	L=470 B=250 H=230 mm						
Gewicht	280,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						