

Artikelnummer: **27700070**

LED-Orientierungslicht Work lamp WL5

Artikelnummer:	27700070
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V -
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	30x21x172 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696434
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700070	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	30 mm
Barcode	4018412696434	Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W	Farbtemperatur	6500 K	Breite	21 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Lichtfarbe	daylightwhite	Höhe	172 mm
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	180 lm	Gewicht	87,00 g
Produktverpackung				Leuchtendaten		Produktdaten	
Type	Colorbox	Stromart	-	Enthält verbaute LED	ja	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412696434	Batteriedetails		IP-Schutzart	20	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	1	Enthaltene Anzahl	3	Memoryfunktion	nein	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Abmessungen	L=105 B=210 mm	Sensordaten		Schutzklasse	III	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	12,00 g	Batterie	AAA			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Typ	Infrarot-Sensor			Marke	Müller-Licht
Type	Tray					CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412696441					Lieferumfang	Battery: 3xAAA (GT battery included)
Stück	8						
Abmessungen	L=170 B=240 H=230 mm						
Gewicht	191,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696458						
Stück	48						
Abmessungen	L=560 B=280 H=500 mm						
Gewicht	720,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						