

Artikelnummer: **27700072**

LED-Orientierungslicht Work lamp WL7

Artikelnummer:	27700072
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V -
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	55x24x150 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696502
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700072	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	55 mm
Barcode	4018412696502	Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W	Farbtemperatur	6500 K	Breite	24 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Lichtfarbe	daylightwhite	Höhe	150 mm
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	250 lm	Gewicht	213,00 g
Produktverpackung		Batteriedetails		Leuchtendaten		Produktdaten	
Type	Blister	Stromart	-	Enthält verbaute LED	ja	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412696502	Enthaltene Anzahl	4	IP-Schutzart	20	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	1	Batterie	AA	Memoryfunktion	nein	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Abmessungen	L=120 B=210 mm	Sensordaten		Schutzklasse	III	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	13,00 g	Typ	Infrarot-Sensor			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung						Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox					CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412696519					Lieferumfang	Battery: 4xAAA (GT battery included)
Stück	5						
Abmessungen	L=200 B=135 H=245 mm						
Gewicht	64,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696526						
Stück	40						
Abmessungen	L=560 B=210 H=500 mm						
Gewicht	464,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						