

Artikelnummer: **27700067**

LED-Orientierungslicht Work lamp WL2

Artikelnummer:	27700067
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	40x30x165 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696533
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700067	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	40 mm
Barcode	4018412696533	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Farbtemperatur	6500 K	Breite	30 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Lichtfarbe	daylightwhite	Höhe	165 mm
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	250 lm	Produktdaten	
Produktverpackung		Stromart	-	Leuchtendaten		Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Enthält verbaute LED	ja	Fernbedienung enthalten	nein
Barcode1	4018412696533	Batteriedetails		IP-Schutzart	20	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Stück	1	Enthaltene Anzahl	1	Memoryfunktion	nein	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=105 B=210 mm	Sensordaten		Schutzklasse	III	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gewicht	10,00 g	Batterie	Akku Li-ion OSUN 2,22 Wh			Marke	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Typ	Infrarot-Sensor			CE Kennzeichnung	ja
Type	Innerbox					Lieferumfang	USB cable 0,3m
Barcode1	4018412696540						
Stück	5						
Abmessungen	L=285 B=130 H=230 mm						
Gewicht	98,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696557						
Stück	30						
Abmessungen	L=410 B=305 H=255 mm						
Gewicht	590,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						