

Artikelnummer: **27700066**

LED-Orientierungslicht Work lamp WL1

Artikelnummer:	27700066
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	6 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	45x30x163 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696588
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700066	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbtemperatur	6500 K	Länge/Tiefe	45 mm
Barcode	4018412696588	Leistungsaufnahme Nominalwert	6 W	Lichtfarbe	daylightwhite	Breite	30 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	200 lm	Höhe	163 mm
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	3,7 V	Spezialartikel	ja	Gewicht	124,00 g
Produktverpackung				Leuchtendaten		Produktdaten	
Type	Colorbox	Stromart	-	Enthält verbaute LED	ja	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412696588	Frequenz Nominalwert	50 Hz	IP-Schutzart	20	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	1	Batteriedetails		Memoryfunktion	nein	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Abmessungen	L=120 B=220 mm	Enthaltene Anzahl	1	Schutzklasse	III	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	21,00 g	Batterie	Akku Li-ion OSUN 2,22 Wh			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Sensordaten				Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox	Typ	Infrarot-Sensor			CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412696571					Lieferumfang	USB cable 0,3m, Magnet, Hacken
Stück	5						
Abmessungen	L=210 B=160 H=240 mm						
Gewicht	134,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696588						
Stück	30						
Abmessungen	L=480 B=445 H=470 mm						
Gewicht	690,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						