

Artikelnummer: **27700068**

LED-Orientierungslicht Work lamp WL3

Artikelnummer:	27700068
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V -
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	50x32x130 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696595
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700068	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm
Barcode	4018412696595	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Farbtemperatur	6500 K	Breite	32 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Lichtfarbe	daylightwhite	Höhe	130 mm
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	350 lm	Gewicht	112,00 g
Produktverpackung				Leuchtendaten		Produktdaten	
Type	Colorbox	Stromart	-	Enthält verbaute LED	ja	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412696595	Batteriedetails		IP-Schutzart	20	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	1	Enthaltene Anzahl	1	Memoryfunktion	nein	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Abmessungen	L=180 B=100 mm	Sensordaten		Schutzklasse	III	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	13,00 g	Batterie	Akku Li-ion OSUN 2,22 Wh			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Typ	Infrarot-Sensor			Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox					CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412696601					Lieferumfang	USB cable 0,3m
Stück	5						
Abmessungen	L=210 B=110 H=200 mm						
Gewicht	55,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696618						
Stück	30						
Abmessungen	L=345 B=225 H=420 mm						
Gewicht	390,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						