

Artikelnummer: **27700075**

LED-Orientierungslicht Flashlight

Artikelnummer:	27700075
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V -
Leistungsaufnahme:	5 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	39x138 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696625
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700075	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	39 mm
Barcode	4018412696625	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,0	Farbtemperatur	6500 K	Breite	39 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme Nominalwert	5 W	Lichtfarbe	daylightwhite	Höhe	138 mm
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	300 lm	Gewicht	153,00 g
Produktverpackung		Batteriedetails		Leuchtendaten		Produktdaten	
Type	Colorbox	Stromart	-	Enthält verbaute LED	ja	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412696625	Enthaltene Anzahl	3	IP-Schutzart	21	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	1	Batterie	AAA	Memoryfunktion	nein	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Abmessungen	L=100 B=180 mm	Sensordaten		Schutzklasse	III	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	10,00 g	Typ	Infrarot-Sensor			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung						Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox					CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412696632					Lieferumfang	3*AAA (GT battery included)
Stück	5						
Abmessungen	L=205 B=115 H=195 mm						
Gewicht	70,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696649						
Stück	40						
Abmessungen	L=480 B=225 H=420 mm						
Gewicht	480,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						