

Artikelnummer: **27700073**

LED-Orientierungslicht Head lamp

Artikelnummer:	27700073
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V -
Leistungsaufnahme:	3 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	61x31x33 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696656
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700073	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	61 mm
Barcode	4018412696656	Leistungsaufnahme Nominalwert	3 W	Farbtemperatur	6500 K	Breite	31 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Lichtfarbe	daylightwhite	Höhe	33 mm
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	90 lm	Gewicht	52,00 g
Produktverpackung		Stromart	-	Leuchtendaten		Produktdaten	
Type	Colorbox	Batteriedetails		Enthält verbaute LED	ja	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412696656	Batterie	Akku Li-ion	IP-Schutzart	20	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	1	Sensordaten		Memoryfunktion	nein	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Abmessungen	L=180 B=100 mm	Typ	Infrarot-Sensor	Schutzklasse	III	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	9,00 g					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung						Marke	Müller-Licht
Type	Tray					CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412696663					Lieferumfang	0.3m USB cable / Polymer Li-Battery
Stück	5						
Abmessungen	L=345 B=105 H=185 mm						
Gewicht	145,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696670						
Stück	50						
Abmessungen	L=595 B=400 H=370 mm						
Gewicht	820,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						