

Artikelnummer: **27700074**

LED-Orientierungslicht Keychain light

Artikelnummer:	27700074
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3,7 V -
Leistungsaufnahme:	5 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	41x17x57 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412696687
Charge:	PO5752400200

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700074	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	41 mm
Barcode	4018412696687	Leistungsaufnahme Nominalwert	5 W	Farbtemperatur	6500 K	Breite	17 mm
Verpackungseinheit		Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	5,00 W	Lichtfarbe	daylightwhite	Höhe	57 mm
Hersteller	Müller-Licht	Spannung Nominalwert	3,7 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	500 lm	Gewicht	40,00 g
Produktverpackung		Sensordaten		Leuchtendaten		Produktdaten	
Type	Blister	Stromart	-	Enthält verbaute LED	ja	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412696687	Typ	Infrarot-Sensor	IP-Schutzart	20	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	1			Memoryfunktion	nein	Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Abmessungen	L=100 B=180 mm			Schutzklasse	III	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	10,00 g					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung						Marke	Müller-Licht
Type	Tray					CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412696694					Lieferumfang	0.3m USB cable / Polymer Li-Battery
Stück	12						
Abmessungen	L=225 B=220 H=185 mm						
Gewicht	193,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412696700						
Stück	60						
Abmessungen	L=1210 B=245 H=240 mm						
Gewicht	621,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						