

Artikelnummer: **27700064**

Sonstige Leuchten Inspection lamp IL3

Artikelnummer:	27700064
Lichtfarbe:	coolwhite 6000 K
Lichtstrom:	270 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	488x42x40 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695949
Charge:	PO5752400199

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	27700064	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbtemperatur	6000 K	Länge/Tiefe	488 mm
Barcode	4018412695949	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Breite	42 mm
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W	Lichtfarbe	coolwhite	Höhe	40 mm
Produktverpackung		Spannung Nominalwert	220-240 V	Leuchtendaten		Gewicht	338,00 g
Type	Blister	Stromart	AC	Enthält verbaute LED	ja	Produktdaten	
Barcode1	4018412695949			IP-Schutzart	20	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Stück	1			Memoryfunktion	nein	Marke	Müller-Licht
Abmessungen	L=160 B=45 H=585 mm						
Gewicht	16,00 g						
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4018412695956						
Stück	4						
Abmessungen	L=492 B=177 H=98 mm						
Gewicht	121,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412695963						
Stück	20						
Abmessungen	L=521 B=193 H=498 mm						
Gewicht	655,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						