

LED-Wannenleuchten Aqua-Slim Pro



Artikelnummer: **21000154**

Artikelnummer:	21000154
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Energieverbrauch:	36 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1257x79x42 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695215
Charge:	PO5752400360

Entdecken Sie die energiesparende LED Feuchtraumleuchte Aqua-Slim Pro – die effiziente und leistungsstarke Beleuchtungslösung für Feuchträume aller Art. Mit ihrer Schutzklasse IP65 ist die Profi-Leuchte vollständig gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und somit ideal für Keller, Garagen, Lagerräume oder Werkstätten geeignet. Die besonders kraftvolle Lichtleistung und die neutralweiße Farbtemperatur sorgen für herausragende Helligkeit, die ideal für Arbeitsumgebungen ist. Die Installation gelingt aufgrund der praktischen Steckverbindung einfach und schnell. Dank der Durchgangsverdrahtung lassen sich bis zu 12 Leuchten miteinander verbinden. Profitieren Sie von der innovativen LED-Technologie, die eine lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz garantiert. Das schlanke, klassische Design der Feuchtraumleuchte Aqua-Slim Pro fügt sich dezent in jedes Umfeld ein und sorgt für eine optimale Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können.

- LED-Feuchtraumleuchte, ideal für Keller, Garagen, Lagerräume
- Besonders leistungsstark mit für helle Ausleuchtung, neutralweiße Farbtemperatur von 4000 K, optimal für Arbeitsumgebungen
- Dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässig gegen Strahlwasser geschützt
- Innovative Steckverbindung für schnelle und einfache Installation, Durchgangsverdrahtung ermöglicht die Verbindung von bis zu 12 Leuchten
- Langlebig und wartungsarm
- Schlanke, klassisches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21000154	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1257 mm
Barcode	4018412695215	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: D	Farbwertanteil X	0,379	Breite	79 mm
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch	36 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,377	Höhe	42 mm
EPREL-Referenznummer	2058320	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	402,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert	36 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥28	Produktdaten	
Produktverpackung		Nom. Stromstärke	170 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Vernetzte Lichtquelle	nein
Barcode1	4018412695215	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	5760 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	1	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96	Marke	Müller-Licht
Stück	1			Stroboskopeffekt	0,4	CE Kennzeichnung	ja
Abmessungen	L=1270 B=86 H=46 mm			Leuchtendaten		Garantieprodukt	nein
Gewicht	456,00 g			Enthält verbaute LED	ja		
Transportverpackung				IP-Schutzart	65		
Type	Transportkarton			Memoryfunktion	nein		
Barcode1	4018412695222			Schutzklasse	II		
Stück	10						
Abmessungen	L=1279 B=276 H=191 mm						
Gewicht	5387,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						