

Artikelnummer: **21600029**

LED-Outdoor-Leuchten LED Power Stripe 50 m, 580W, 1000lm/m, IP65

Artikelnummer:	21600029
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	ACDC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	580 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	50000x7,5x13,5 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412695024
Charge:	PO5752400223

Entdecken Sie die ultimative Beleuchtungslösung für den professionellen Einsatz: Der extra helle und leistungsstarke LED Power Stripe von MÜLLER-LICHT bietet Ihnen die perfekte Kombination aus Robustheit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Ob auf Baustellen, in Lagerhallen, Partykellern oder für die schnelle Ausleuchtung von Sportstätten, Veranstaltungen und Outdoorbereichen – dieser LED-Streifen ist immer die richtige Wahl. Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 1000 lm/m und kaltweißem Licht sorgt der LED Power Stripe für eine gleichmäßige Ausleuchtung, die keine Wünsche offenlässt. Dank der praktischen Kabeltrommel und der einfachen Plug-and-Play-Lösung ist er sofort einsatzbereit – abrollen, ausleuchten, aufrollen, fertig! Eine aufwendige Installation gehört der Vergangenheit an. Der 50 Meter lange LED-Strip ist nicht nur äußerst robust und flexibel, sondern auch speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Mit der Schutzklasse IP65 und einer Stoßfestigkeit von IK08 widersteht er mühelos anspruchsvollsten Bedingungen. Das macht ihn zur idealen Wahl für den professionellen Einsatz – egal ob bei Wind und Wetter oder in staubigen Umgebungen. Zusätzlich legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit: Die Verpackungsbänderole ist recycelbar und plastikfrei – so leisten Sie mit Ihrem Kauf einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Setzen Sie auf Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit – mit dem LED Power Stripe, der leistungsstarken Beleuchtungslösung für professionelle Anwendungen.

- Extra heller und leistungsstarker LED Power Stripe von MÜLLER-LICHT für die professionelle Beleuchtung von Baustellen, Lagerhallen, Events und Outdoorbereichen.
- Mit 1000 lm/m und kaltweißem Licht sorgt der LED-Strip für eine gleichmäßige Ausleuchtung.
- Dank Schutzklasse IP65 und einer Stoßfestigkeit von IK08 ist der Lichtstreifen besonders robust und ideal für drinnen und draußen geeignet.
- Die Plug-and-Play-Lösung auf der praktischen Kabeltrommel ermöglicht den sofortigen Einsatz ohne aufwendige Installation.
- Mit einer Länge von 50 m ist der LED Power Stripe vielseitig und flexibel anwendbar.

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	21600029	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50000 mm
Barcode	4018412695024	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,85	Farbwertanteil X	0,313	Breite	7,5 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y	0,338	Höhe	13,5 mm
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	580 W	Farbtemperatur	6500 K	Gewicht	7060,00 g
Type	Colorbox	Stromart	ACDC	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥8	Produktdaten	
Barcode1	4018412695024	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Inhalt (Produkte)	1			Lichtfarbe	daylightwhite	Fernbedienung enthalten	nein
Stück	1			Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	50000 lm	Modell (Technisch)	LED-Strip
Abmessungen	L=315 B=253 H=419 mm			Leuchtdaten		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportverpackung				Enthält verbaute LED	ja	Marke	Müller-Licht
Type	Transportkarton			IP-Schutzart	44	CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412695031			Memoryfunktion	nein	Lieferumfang	LED Power Stripe, Kabeltrommel
Stück	1			Schutzklasse	II		
Abmessungen	L=325 B=280 H=435 mm						
Gewicht	8270,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						