



ThermoTester

Digitales Thermometer für Haushalt, Gastronomie, Handel, Handwerk und Industrie - Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit

Das digitale Thermometer zum Einstecken oder Eintauchen ist für Anwendungen in Gastronomie, Haushalt, Handwerk und Industrie geeignet. Für die Feststellung von Temperaturunterschieden können der kleinste und der größte Messwert angezeigt werden. Zu den Vorteilen des Gerätes zählen der große Messbereich sowie die schnelle Reaktions- und Messzeit. Die Anwendung ist durch das leicht ablesbare LC-Display komfortabel. Das Gehäuse besteht zu einem Großteil aus recyceltem Material und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Digitales Thermometer für den Einsatz in Gastronomie, Haushalt, Handwerk und Industrie
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch großen Temperaturmessbereich
- Schnelle Reaktionszeit
- Hold-Funktion zur Fixierung des aktuellen Messwertes in der Anzeige
- Min./Max.-Anzeige
- Gut ablesbare LC-Anzeige

TECHNISCHE DATEN

Messgröße	Kontakttemperatur
Funktionen	HOLD max. min.
Messbereich Kontakttemperatur	-40°C ... 250°C
Genauigkeit Kontakttemperatur	1,5% ± 2°C
Auflösung Kontakttemperatur	0,1°C
Merkmale	117 mm lange Messspitze
Stromversorgung	1 x 1,5V LR44 (AG13)
Abmessungen (B x H x T)	33 mm x 210 mm x 20 mm
Gewicht	40 g (inkl. Batterie)



BIG LC-DISPLAY



1x
LR44



LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.030E

GTIN (EAN) 4021563735778

VE 5