

LED- Flächenbeleuchtung

ML010G

XGT • 40V max. • 230V • 550 lx •
5.500 lm

**Selbstaufrichtender LED-Baustrahler zur optimalen
Ausleuchtung des Arbeitsplatzes**

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar. Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden. Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben. Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 / 40 V
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Lichtstrom	5500 / 3000 / 1500 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	550 / 300 / 150 lx
Schutzart (IP Code)	IP54
Länge des Netzkabels	2,5 m
Gewicht inkl. Akku	14,4 - 19,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	490 x 490 x 814 mm
Akkutyp	Li-ion
Laufzeit 18V / 6,0 Ah x2	4,5 / 8,5 / 16 h
Betriebsdauer XGT® 40Vmax / 4,0 Ah x2	6,5 / 11 / 21 h
Produktgewicht	14,0 kg

Spezifikationen

- Die LED-Farbe ist tageslichtweiß, was dem natürlichen Licht am stärksten ähnelt

EAN 0088381625043

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

QY00000093

Anschlussleitung

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

