

Gigabyte Desktop PC Intel Core Ultra9 285K

64 GB DDR5 PC6000, 2 TB M.2 SSD NVMe, RTX5080 16GB, Windows 11 Pro

HAUPTEIGENSCHAFTEN	
Gehäuse	Gigabyte C301 Glass Black Gehäuse
Mainboard	Gigabyte GA-Z890 Gaming X WIFI7
Netzteil	Gigabyte Netzteil 850W GP-UD850GM
Chipsatz	Intel® Z890 Express
Prozessor	Intel® Core Ultra9 285K LGA1851
Prozessor Takt	24* 3.70 GHz (24* 5.70 GHz Turbo)
Hauptspeicher	64 GB DDR5 PC6000
Festplatte	2 TB SSD M.2 NVMe PCIe 5.0
Laufwerk	nicht vorhanden
Grafikkarte	GeForce nVidia RTX-5080 16GB GDDR7
Netzwerkkarte	Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Wireless Modull	Realtek® WiFi 7 RTL8922AE + BLUETOOTH 5.4
Sound	7.1 Channel HD Audio

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
1* PCI Express 5.0 x16 Slot (im CPU integriert)
2* PCI Express 3.0 x1 Slot (im Chipsatz integriert)
3* M.2 PCIe 4.0 Anschlüsse
1* M.2 PCIe 5.0 Anschlüss
4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse

WEITERE SPEZIFIKATIONEN	
Artikel Nr.	GB-PC0325
EAN Code	4250236829517
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 BIT
Masse(HxBxT)	486 x 220 x 473 mm
Service	24 M Pickup Reparaturservice

RÜCKSEITE ANSCHLÜSSE
3* DisplayPort
1* HDMI port
2* antenna connectors (2T2R)
1* USB4® USB Type-C® ports (DisplayPort*)
2* USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red)
3* USB 3.2 Gen 1 ports
4* USB 2.0/1.1 ports
2* audio jacks , 1* RJ-45 port
1* optical S/PDIF Out connector

VORDERSEITE ANSCHLÜSSE
2* USB 3.0, 1*USB 3.1 Gen2 Type-C
LED Switch, Audio In & Out