

Gigabyte Desktop PC Intel Ultra5 245K

16 GB DDR5 PC6000, 2 TB M.2 SSD NVMe, RTX3050 6GB, Windows 11 Pro

HAUPTEIGENSCHAFTEN	
Gehäuse	Gigabyte C102 Glass Gehäuse
Mainboard	Gigabyte GA-H810M-S2H
Netzteil	Gigabyte Netzteil 750W GP-UD750GM
Chipsatz	Intel® H810 Express
Prozessor	Intel® Core Ultra5 245K LGA 1851
Prozessor Takt	14* 4.20 GHz (14* 5.20 GHz Turbo)
Hauptspeicher	16 GB DDR5 PC6000
Festplatte	2 TB SSD M.2 NVMe PCIe 5.0
Laufwerk	nicht vorhanden
Grafikkarte	GeForce nVidia RTX3050 6GB
Netzwerkkarte	Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
Sound	7.1 Channel HD Audio

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
1* PCI Express 4.0 x16 Slot (im CPU integriert)
1* PCI Express 3.0 x1 Slot (im Chipsatz integriert)
1* M.2 PCIe 4.0 Anschlüsse
4* SATA3 6.0 Gb/s-Anschlüsse

RÜCKSEITE ANSCHLÜSSE
3* audio jacks
2* HDMI port
2* DisplayPort
1* PS/2 keyboard/mouse port
5* USB 2.0/1.1 ports
1* USB 3.2 Gen 1 ports
1* RJ-45 port

WEITERE SPEZIFIKATIONEN	
Artikel Nr.	GB-PC0525
EAN Code	4250236829531
Betriebssystem	Windows 11 Pro 64 BIT
Masse(HxBxT)	517 x 282 x 525 mm
Service	24 M Pickup Reparaturservice

VORDERSEITE ANSCHLÜSSE
2* USB 3.0, 1*Reset Button
Audio In & Out (supports HD Audio)