



OVER-EAR O400HA

Kopfhörer mit Bluetooth 5.3

Technische Informationen

Farbe:

Schwarz, Weiß, Rosa, Blau

Besondere Merkmale:

Hybrid Active Noise Cancelling

(ANC) zur optimierten Reduzierung von Umgebungsgeräuschen

Transparency Modus

zum Durchlassen von Umgebungsgeräuschen

Musik Modus

für den ausgewogenen Musikgenuss (vollständige Klangwiedergabe)

Passiver Modus

über die 3.5 mm Standard-audioverbindung

Weitere Eigenschaften:

6 Stunden Spielzeit nach 15 min. Aufladen, kabelgebunden nutzbar mittels Audioanschluss, hoher Tragekomfort, größenverstellbar, faltbar für kleinere Transportgröße, Multipoint Bluetooth

Bluetooth Version:

V 5.3

Bluetooth Reichweite:

Bis zu 15 m (Sichtlinie)

Übertragungsbereich:

20 Hz - 20 KHz

Unterstützter Codec:

SBC

Lieferumfang:

Over-Ear Kopfhörer O400HA, USB-C zu USB-C Kabel, 3,5 mm Audiokabel 1,5 m

Abmessungen:

165 x 75 x 195 mm

Gewicht:

248 g

Laufzeit:

Bis zu 75 Stunden

Akku:

600 mAh

Ladedauer:

~2 Stunden

Input:

USB-C (5,0 V/DC 1,0 A)

Lautsprechergröße:

40 mm

ANC:

~35 dB

Impedanz:

32 Ohm

VPE:

6

Artikeldaten

Farbe	Artikelnr.	EAN
Schwarz	3740400	4 034303 035458
Weiß	3740402	4 034303 035489
Rosa	3740403	4 034303 035519
Blau	3740405	4 034303 035540