

Eckschutzprofil C25R magnetisch

Artikelnummer	1110130	Verkaufseinheit Menge	5 Stück
Farbe	Gelb / Schwarz	VE EAN	4005546742298
Verpackungseinheit	1 Packung á 5 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	3622 G
Basis EAN	4005546742281	Ursprungsland	DE



Produktbeschreibung

- Flexibles Eckschutzprofil aus Polyurethan – Schaum mit magnetischer Befestigung
- Einsatz im Innenbereich
- Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc.
- Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab
- Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz)
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1:2018-12 Klasse E
- Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C
- Verarbeitungstemperatur: von -30°C - + 70°C
- Profillänge: 1 m
- Innenfläche: je Seite 25 mm

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	40
Außenmaß Höhe (mm)	30
Außenmaß Tiefe / Länge	1 m
Marke	DURABLE
Innenmaß Breite (mm)	25

Eckschutzprofil C25R magnetisch

Innenmaß Höhe (mm)	25
Spezielle Farbe	Ähnlich RAL 1003 Signalgelb / 9004 Signalschwarz
Farb-Ergänzung	Gelb / Schwarz