



Produktinformationsblatt

Version 0 / 10.04.2024

ABSINA LADEGERÄT A4000

AUTOBATTERIELADEGERÄT 12V

Das Ladegerät ist die einfache und unkomplizierte Lösung zum Laden von 12V-Bleibatterien aller Art. Nach dem Anschluss startet das Ladegerät den Ladevorgang vollautomatisch und zeigt den Ladestatus benutzerfreundlich über eine LED-Anzeige an. Kompaktes und benutzerfreundliches Ladegerät.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Vollautomatisches 8-Stufen KFZ Ladegerät, mit Impulserhaltungsladung - Startet den Ladevorgang mit geringem Ladestrom zur Vermeidung von Batteriebeschädigungen & reaktiviert tiefentladene Batterien.
- Geeignet für 12V Bleiakkus (Nass/Wet, Gel, MF/ wartungsfrei, AGM, CA, VRLA, EFB) von 12Ah bis 120Ah - KFZ-Batterieladegerät.
- Schutz vor Verpolung, Überspannung, Überladung, Überhitzung und Funkenbildung - Integrierter Sicherheitstimer, Batteriedefekterkennung und automatische Ladesteuerung stabilisieren die interne Batteriechemie für bessere Leistung und längere Lebensdauer.
- IP44 Zertifizierung - Das spritzwassergeschützte , staubdichte, UV-beständige sowie stoß- und schlagfeste Gehäuse ermöglicht das Laden im freien.
- Im Lieferumfang ist das Kfz-Ladegerät mit Polklemmen enthalten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Akkutyp:	Blei	Schutzklasse:	IP44
Akkuspannung:	12V	Ladesteuerung:	Vollautomatisch
Ladekapazität:	12Ah bis 120Ah	Versorgungsspannung:	220-240V AC 50-60Hz
Ladestrom:	4000mA		
Ladestatusanzeige:	LED		
Akku Defekterkennung:	Ja		
Erhaltungsladung:	Ja		

ARTIKELDATEN

Produktname:	Ladegerät A4000
Artikelnummer:	301007
Zolltarifnummer:	85044060900
Lieferumfang:	Ladegerät A4000
Verpackungsart:	Karton

VOLUMETRISCHE DATEN

Produkt	
Abmessungen:	180x70x48mm
Gewicht:	469g
Produkt + Verpackung	
Abmessungen:	265x120x53mm
Gewicht:	550g
EAN:	4260368689606
Verpackungseinheit	
Anzahl:	10
Abmessungen:	280x280x250
Gewicht:	5750g
EAN:	4260368689613

