

Wohlfühl-
Oase für dein
Zuhause

- ✓ Einzigartige Ultraschalltechnologie erzeugt feinen Duftnebel, der sich im ganzen Raum verteilt
- ✓ Kompakter Aroma Diffusor mit Duft und Wellness-Licht in 6 wählbaren Farben
- ✓ Mit komfortablem Touch-Bedienfeld



Timer-Funktion:
2, 4, 6, & 8 Stunden
mit LED-Indikator

Aroma Diffusor AD-50E

Art.-Nr. 23240 | EAN 40 15588 23240 4

ANWENDUNG | FEATURES

- Geeignet für Raumduft mit wasserlöslichen Aromaölen
- Geräuscharm und energiesparend
- Automatische Abschaltung, wenn der Wassertank leer ist

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 11 x 11 x 16,7 cm
- AC 100-240 V, 50-60 HZ, DC24 V 0,5 A
- Geräuschpegel:
<30 db @ 1 m Entfernung
- Nebelausstoß max.: 15-25 ml/h
- Stromverbrauch: <12 W
- Tankkapazität:
200 ml (8 Std. Betriebsdauer)

LIEFERUMFANG

- Aroma Diffusor
- Adapter (Kabellänge 140 cm)
- Quick Start Guide

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 pc | 13,3 x 13,3 x 20,6 cm | 1,74 kg

VPE
4 pcs | 28 x 28 x 22,5 | 7,56 kg