



Take
control of
your health

- ✓ Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
- ✓ Leicht ablesbares LC-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- ✓ Hochwertiges Design mit extra großen Knöpfen für eine einfache Bedienung



Handgelenk- Blutdruckmessgerät BW 345

Art-Nr. 51073 | EAN 40 15588 51073 1

Blutdruck-Klassifizierung –
Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala

FUNKTION | ANWENDUNG

- Präzise Blutdruckmessung am Handgelenk
- Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit
- Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
- Je 199 Speicherplätze für 2 Benutzer
- Berechnung des Durchschnittswerts basierend der letzten 3 gespeicherten Werte
- Handgelenkmanschette für 13,5 – 19,5 cm Handgelenksumfang
- Meldung bei Anwendungsfehler
- Mit Aufbewahrungsbox
- Inkl. 2 x 1,5 V AAA Batterien
- Automatische Abschaltung
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

*Zertifiziert nach MDR Klasse IIa (Medizinprodukteverordnung)

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 8,39 x 2,55 x 6,59 cm
- Gewicht: ca. 0,115 kg
- Messmethode: Oszillometrisch
- Messbereich:
Blutdruck:
0 – 295 mmHg
Puls: 40 – 199 Schläge/Min.
- Batterien: 2 x 1,5 V (AAA)

PACKUNGSGEHALT

- Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit Handgelenkmanschette für 13,5 – 19,5 cm Handgelenksumfang
- Aufbewahrungsbox
- Batterien 2 x 1,5 V (AAA)
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 9,5 x 10,5 x 11 cm | 0,3 kg

VPE
4 Stück | 20 x 11,5 x 23 cm | 1,5 kg