

Hocheffizient
durch sehr präzise
Vernebelung

- ✓ Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie
- ✓ Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- ✓ Umfangreicher Lieferumfang

Inhalator IN 540

Art.-Nr. 54536 | EAN 40 15588 54536 8



Inklusive Mundstück, Kinder- und Erwachsenenmaske, Verbindungsstück, Nasenadapter für Kinder und Erwachsene, 5 Ersatzfilter und Aufbewahrungsbeutel

FUNKTION | ANWENDUNG

- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske, Mundstück oder Nasenadapter – ideal auch für Kinder
- Extra langer Schlauch – 2 m
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

TECHNISCHE DATEN

- Größe: ca. 19,5 × 13,5 × 9,2 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Spannungsversorgung: 230V~ 50 Hz
- Leistung: 60 Watt
- Füllvolumen: max. 10 ml
- Vernebelung: ≤ 0,2 ml/min
- Partikelgröße: >60% ≤ 5 µm
- Schlauchlänge: ca. 2 m

PACKUNGSGEHALT

- Inhalator
- Mundstück
- Kinder- und Erwachsenenmaske
- Verbindungsstück
- Nasenadapter für Kinder und Erwachsene
- 5 Ersatzfilter
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel
- Gebrauchsanweisung

LOGISTISCHE DATEN

Verkaufsverpackung
1 Stück | 21,5 × 16,5 × 15,5 cm | 1,82 kg

VPE
4 Stück | 24,2 × 35,4 × 33,5 cm | 7,78 kg

* Zertifizierung nach MDR Klasse IIa
(Medizinprodukteverordnung)

06SEP2024