

Pulsoximeter PM 100 schwarz

Art.-Nr. 79454 | EAN 40 15588 79454 4

- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂%) und der Herzfrequenz (Puls)
- Messdarstellung auf OLED-Display
- Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
- Einfache „One Touch“ Bedienung – ideal auch für unterwegs



Funktion | Anwendung

- Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO₂%) und der Herzfrequenz (Puls)
- Messdarstellung auf OLED-Display
- Einstellbare Displayhelligkeit in 10 Stufen
- Einfache „One Touch“ Bedienung – ideal auch für unterwegs
- Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden
- Anzeige des Perfusionsindex PI (Pulsstärke)
- 7 unterschiedliche Darstellungen
- Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden
- Batteriestandsanzeige
- Inklusive Trageband
- Zertifiziertes Medizinprodukt*

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Technische Daten

- Größe: ca. 5,8 × 3,4 × 3,5 cm
- Gewicht: ca. 53 g
- Messbereich:
SpO₂: 70%~100%
Puls: 30 – 235 Schläge/min.
- Batterien: 2 × 1,5V (AAA)

Packungsinhalt

- Pulsoximeter
- Batterien
- Gebrauchsanweisung
- Trageband

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 9 × 6 × 13 cm | 0,3 kg

VPE

4 Stück | 18 × 12 × 13 cm | 0,4 kg