

Akku-Vertikutierer

DUV320

18V • 32 cm • 30 l

Akku-Vertikutierer mit einer Arbeitsbreite von 32 cm und vier verschiedenen Arbeitstiefen.

Kraftvoller Akku-Vertikutierer zur professionellen Rasenpflege. Die Arbeitsbreite beträgt 32 cm, die Arbeitstiefe ist in vier Stufen von -8 bis 4 mm einstellbar. Der großzügige Grasfangsack fasst 30 Liter. Die großen 160 mm ø Räder geben guten Halt auch auf glitschigem Untergrund. Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt. Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Arbeitsbreite	320 mm
Leerlaufdrehzahl	3300 min ⁻¹
Durchmesser des Hinterrades	16 cm
Durchmesser des Vorderrades	16 cm
Arbeitstiefe	-8 - +4 mm
Grasfangkorb	30 L
Schalleistungspegel (L _{WA})	89 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	75 dB(A)
Produktgewicht	9,7 kg
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	10,1 - 10,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1035 x 565 x 995 mm
Maße gefaltet (LxBxH)	610 x 565 x 430

Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Wasserbeständiges, waschbares Deck
- Leichtgewichtig für einfachen Transport zu Baustellen



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

YA00001316

Vertikutierwalze



YA00001377

Grasfangkorb 30 Liter



1910U9-1

Multiöl Pflegespray 300ml



YA00001317

Lüfterwalze



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

