



Technische Daten

iQ powerGuard

Modellbezeichnung / Seriennummer	Siehe Aufkleber auf dem Gerät (Rückseite)
Versorgungsspannung	5V DC, 1A
Abmessungen (mm)	ca. 96 x 41 x 16
Gewicht (inkl. Netzteil)	ca. 90 g
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10°C bis +35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20°C bis +35°C
Mikrocontroller	Dual-Core-Xtensa-LX6-Mikrocontroller, Taktfrequenz 240 MHz
Speicher	Intern: 448 KB SRAM, 520 KB ROM Extern (SD-Kartenleser): 4GB (mitgelieferte SD-Karte)
WiFi-Funkfrequenz	2,4 ~ 2,5 GHz
Signalbuzzer (C)	Lautstärke 92 dB
Anschlüsse:	USB-mini (A): Zum Anschluss des mitgelieferten Netzteils Impulsschnittstelle (B): Anschlussbelegung (Pin 1: 7V, Pin 2: GND, Pin 3: Impuls)